


# Przyssawka VAS-125-3/8-PUR-B

Numer części: 1396108

FESTO

Pierścień uszczelniający jest zawarty w zakresie dostawy.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Kompensator wysokości przyssawki	6 mm
Wielkość nominalna	7 mm
Średnica przyssawki	125 mm
Objętość przyssawki	79.1 cm <sup>3</sup>
Efektywna średnica przyssawki	101.8 mm
Położenie przyłącza	na górze
Pozycja zabudowy	Dowolna
Kształt przyssawki	Okrągła, płaska
Ciśnienie robocze MPa	-0.095 ... 0 MPa
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi
Nominalne ciśnienie robocze	-0.07 MPa -0.7 bar
Nominalne ciśnienie robocze (psi)	-10.15 psi
Medium robocze	Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010[7:-:-]
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	570 N
Waga produktu	249 g
Sposób montażu	przez przyłącze podciśnienia
Przyłącze podciśnienia	G3/8
Kolor	Niebieski
Twardość wg Shore'a	60 +/- 5
Materiał pokrywki z gwintem	Odlew ciśnieniowy cynkowy
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał przyssawki	PUR