

Złącze z końcówką nasadkową CRCN-1/4-PK-4

Numer części: 13972

FESTO

korozjo- i kwasoodporne,
z podkładką uszczelniającą,
do przewodów z tworzywa sztucznego PAN, PUN, PL, PP, PU.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	3.2 mm
Typ uszczelnienia gwintu	Podkładka uszczelniająca
Jednostka opakowania	1
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:--]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejnym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Waga produktu	17.73 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	dla przewodu o średnicy zew. 6 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał uszczelnienia gwintu	Wzmocnione PA TPE-U(PU)