


Commander FSSC-12

Numer części: 13985

FESTO

Pneumatyczny moduł operacyjny do Quickstepper-a, do szybkiego i pewnego sterowania ręcznego.

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2009.



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica nominalna	2.5 mm
Konstrukcja	Programator krokowy sekwencyjny
Ciśnienie zwolnienia potwierdzenia	≤ 0.5 bar
Ciśnienie zadziałania potwierdzenia	≥ 1.5 bar
Ciśnienie robocze	2 ... 6 bar
Normalny przepływ nominalny	60 l/min
Min. uznawana długość impulsu	50 ms
Medium robocze	Filtrowane, nieolejone sprężone powietrze, wkładka filtrująca 5 μm
Temperatura otoczenia	5 ... 40 °C
Ciężar elementu	450 g
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	ABS