


Pojedyncza płyta przyłączeniowa NAS-1/2-NPT-3A

Numer części: 13995

FESTO

w oparciu o normę ISO 5599-1, przyłącza z boku.



Karta danych

Cecha	Wartość
Długość	35.5 mm
Ciśnienie robocze	16 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Sposób montażu płyty przyłączeniowej	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	NPT1/2-14
Przyłącze pneumatyczne 2	NPT1/2-14
Przyłącze pneumatyczne 4	NPT1/2-14