


Płyta łączeniowa NAV-1/4-NPT-1C

Numer części: 13998

FESTO

otworowanie wg DIN ISO 5599/1, do montażu blokowego, przyłącza pneumatyczne od spodu.



Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość	110 mm
Ciśnienie robocze	16 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Sposób montażu płyty przyłączeniowej	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze zasilania pilota 12	NPT1/8-27
Przyłącze zasilania pilota 14	NPT1/8-27
Przyłącze pneumatyczne 2	NPT1/4-18
Przyłącze pneumatyczne 4	NPT1/4-18