



# Elektrozawór MFHE-3-1/4-B

Numer części: 14329

FESTO

Zawór załączający z funkcją wolnego startu, z pomocniczym ręcznym uruchamianiem.

Cewka i gniazdo wtykowe nie są dostarczane w komplecie.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Konstrukcja	Tarcza-gniazdo
Kierunek przepływu	Jednokierunkowy
Rodzaj uszczelnienia	Miękkie
Funkcja odpowietrzenia	Bez możliwości dławienia
Sposób kasowania	Sprężyna mechaniczna
Rodzaj sterowania	Bezpośredni
Funkcja zaworu	3/2 zamknięty, monostabilny
Ciśnienie robocze	2 ... 10 bar
Normalny przepływ nominalny	1 200 l/min
Czas przełączania przy wyłączeniu	80 ms
Czas przełączania przy włączeniu	12 ms
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-5 ... 40 °C
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/4
Średnica nominalna	8 mm