

Zestaw równoległy EAMM-U-145-D100-140A-188-S1

Numer części: 1433852

FESTO

pasuje do napędów elektrycznych.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|------------------------------------|-------------------------|
| Wielkość | 145 |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Przełożenie przekładni | 1:1 |
| Maks. liczba obrotów | 4 000 1/min |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-Strefa III |
| Temperatura przechowywania | -25 ... 60 °C |
| Względna wilgotność powietrza | 0 - 95 % |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 60 °C |
| Masowy moment bezwładności | 2 270 kgmm ² |
| Jałowy moment napędowy | 2 Nm |
| Przenoszony moment obrotowy | 50 Nm |
| Waga produktu | 11 900 g |
| Kod interfejsu, napęd | D100B |
| Kod interfejsu, silnik do wewnątrz | 140A |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |