

Sprzęgło EAMC-20-30-6-10

Numer części: 1451964

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica mocowania 1	6 mm
Średnica mocowania 2	10 mm
Wielkość	20
Długość nominalna	30 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	9 000 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	1.06 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	2.3 Nm
Waga produktu	20 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS