

Zestaw osiowy EAMM-A-S38-67A-G2


Numer części: 1456638

Produkt wycofywany z produkcji

[pasuje do napędów elektrycznych.](#)

[Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2026. Alternatywne produkty patrz Support Portal.](#)

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Przenoszony moment obrotowy	6.5 Nm
Waga produktu	490 g
Kod interfejsu, napęd	S38
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	67A
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS