


Zestaw równoległy EAMM-U-145-D80-140A-188

Numer części: 1465530

FESTO

pasuje do napędów elektrycznych.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	145
Pozycja zabudowy	Dowolna
Przełożenie przekładni	1:1
Maks. liczba obrotów	4 000 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	2 270 kgmm ²
Jałowy moment napędowy	2 Nm
Przenoszony moment obrotowy	50 Nm
Waga produktu	11 900 g
Kod interfejsu, napęd	D80B
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	140A
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS