


# Sprzęgło EAMC-67-62-24-32

Numer części: 1485796

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica mocowania 1	24 mm
Średnica mocowania 2	32 mm
Wielkość	67
Długość nominalna	62 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	4 500 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	280 kgmm <sup>2</sup>
Przenoszony moment obrotowy	143 Nm
Waga produktu	428 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS