


Licznik sumujący PZA-A-B

Numer części: 14992

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Konstrukcja	Licznik mechaniczny z pneumatycznym napędem
Sposób kasowania	Przycisk ręczny lub sygnał pneumatyczny
Wyświetlacz	6 cyfrowy
Ciśnienie zwolnienia, napęd	0,2 ± 0,1 bar
Ciśnienie zwolnienia, kasowanie	0,15 ± 0,1 bar
Ciśnienie zadziałania, napęd	0,6 ± 0,2 bar
Ciśnienie zadziałania, kasowanie	0,6 ± 0,2 bar
Ciśnienie robocze	2 ... 8 bar
Minimalne ciśnienie kasowania	2 bar
Minimalna długość impulsu dla napędu	10 ms
Minimalna długość impulsu dla kasowania	180 ms
Minimalne opóźnienie, napęd	15 ms
Minimalne opóźnienie, powrót	50 ms
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Niemożliwa praca na powietrzu olejonym
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	155 g
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącza pneumatyczne	M5
Materiał obudowy	ABS