

Element czasowy PZVT-30-SEC

Numer części: 150238

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Konstrukcja	Licznik mechaniczny z pneumatycznym napędem
Ciśnienie wyłączenia	≤ 0.1 bar
Ciśnienie robocze	2 ... 6 bar
Ciśnienie włączania	≥ 1.6 bar
Normalny przepływ nominalny	50 l/min
Regulowany czas opóźnienia	2 ... 30 s
Dokładność ustawienia	$\pm 0,6$ s
Opóźnienie przy kasowaniu	≥ 200 ms
Powtarzalność nastawy czasu	$\pm 0,3$ s
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Niemożliwa praca na powietrzu olejonym
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopień ochrony	IP54 Z pokrywą ochronną i panelem przednim Zgodnie z IEC 60529
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	45 g
Sposób montażu	Montaż na pulpicie
Przyłącza pneumatyczne	Gwint wewnętrzny M5
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	ABS