


Listwa profilowana SLZS-40- -

Numer części: 150919

FESTO

Długość całkowita szyny wynosi 230 mm plus skok.



Przykładowy model

Karta danych

Cecha	Wartość
Kształt	Rowek T dla czujników zbliżeniowych
Maks. długość profilu	2 800 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Listwa dla czujników
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych i śrub
Materiał profilu	Stop aluminium Anodowanie
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał śrub	Stal wysokostopowa