

# Zawór dławiąco-zwrotny GRLA-10-UNF-B

Numer części: 151572

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	Zawór dławiąco-zwrotny z dławieniem na wylocie
Przyłącze pneumatyczne 1	10-32 UNF-2B
Przyłącze pneumatyczne 2	10-32 UNF-2A
Element regulacyjny	Wkręt z rowkiem
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Ciśnienie robocze	0.2 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Wielkość nominalna	2 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS