


# Siłownik znormalizowany DNG-4"-8"-PPV-A

Numer części: 151636

FESTO

bazuje na ISO 15552, NF E 49 003.1 i UNI 10 290, dla bezdotykowej sygnalizacji położenia, z obustronnie nastawialną amortyzacją w położeniach końcowych.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	203.2 mm
Średnica tłoka	100 mm
Gwintu na tłoczysku	UNF3/4-16
Amortyzacja	pneumatyczna obustronnie nastawialna amortyzacja w położeniach końcowych (PPV)
Spełnia normę	ISO 6431 VDMA 24562
Zakończenie tłoczyska	Gwint zewnętrzny
Ciśnienie robocze	0.6 ... 10 bar
Tryb pracy	dwustronnego działania
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Długość amortyzacji	36 mm
Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny	4 418 N
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	4 712 N
Przyłącze pneumatyczne	M10