


gniazdo łącznika KDMS6-3/8-A

Numer części: 151777

FESTO

samozamykający się, do bezpiecznego połączenia wg ISO 4414



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica nominalna	10 mm
Wskaźnik ciśnienia	Optyczny
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 12 bar
Normalny przepływ nominalny	1 917 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję KBK	1
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Nominalny moment dokręcający	21.5 Nm
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 15 %
Waga produktu	170 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny G3/8