


# gniazdo łącznika KDMS6-1/2-A

Numer części: 151778

FESTO

samozamykający się, do bezpiecznego połączenia wg ISO 4414



## Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica nominalna	13 mm
Wskaźnik ciśnienia	Optyczny
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 12 bar
Normalny przepływ nominalny	1 935 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7::-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję KBK	1
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Nominalny moment dokręcający	32.5 Nm
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 20 %
Waga produktu	175 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny G1/2