


Złącze-L LJK-M5-I/I

Numer części: 151783

FESTO

z przyłączem pneumatycznym bocznym do podciśnienia, można obracać o 360°.



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 8 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-::-]
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	20 g
Mocowanie przysawki	M5
Przyłącze podciśnienia	M5