


Złącze-L LJK-1/8-I/I

Numer części: 151784

FESTO

z przyłączem pneumatycznym bocznym do podciśnienia, można obracać o 360°.



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 8 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:~:]
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	25 g
Mocowanie przyssawki	G 1/8
Przyłącze podciśnienia	G1/8