


# Napęd liniowy DGO-1/2"- -P-A-B

Numer części: 15227

FESTO

z bezdotykową sygnalizacją położenia, bezłoczyskowy, ze sprzężeniem magnetycznym tłoka z wózkiem.

Old part no. 13003431



## Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	0.04 ... 157 "
Średnica tłoka	1/2"
Amortyzacja	P: Elastyczne pierścienie / płytki amortyzacyjne z obu stron
Prowadzenie	Prowadzenie na łożyskach ślizgowych
Ciśnienie robocze	2 ... 7 bar
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Siła teoretyczna przy 0,6 Mpa (6 bar, 87 psi), powrót	68 N
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wysunięcie	68 N
Przyłącza pneumatyczne	10-32 UNF-2B