



Napęd liniowy DGO-5/8"- -PPV-A-B

Numer części: 15228

FESTO

z bezdotykową sygnalizacją położenia, bezłoczyskowy, ze sprzężeniem magnetycznym tłoka z wózkiem.



Przykładowy model

Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	0.04 ... 157 "
Średnica tłoka	5/8"
Amortyzacja	PPV: regulowana amortyzacja pneumatyczna w położeniach końcowych
Prowadzenie	Prowadzenie na łożyskach ślizgowych
Zasada przeniesienia napędu	Przeniesienie siły przez sprzężenie magnetyczne
Ciśnienie robocze	1.7 ... 7 bar
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Długość amortyzacji	14 mm
Przyłącza pneumatyczne	10-32 UNF-2B