


Zabierak FKG-40-B

Numer części: 15235

FESTO

do wyeliminowania momentu obciążającego wózek napędu liniowego DGO, kompensuje błędy prostoliniowości między napędem i prowadzeniem.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	40
Odchyłka poprzeczna +/-	1 mm
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-20 ... 120 °C
Długość maks. dopuszczalne obciążenie w kierunku siły +/-	1 600 N
Waga produktu	1 227 g
Materiał zabieraka	Stop aluminium, anodowany Stal ocynkowana
Materiał widełek	Stal Ocynkowana
Materiał ślizgacza	Mosiądz