


Płyta łączeniowa kątowa NAVW-1/2-NPT-3

Numer części: 152794

FESTO

otworowanie wg DIN ISO 5599/1, do montażu blokowego, przyłącza pneumatyczne z boku i od spodu.



Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość	190 mm
Ciśnienie robocze	0 ... 16 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Sposób montażu płyty przyłączeniowej	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze zasilania pilota 12	1/8 NPT
Przyłącze zasilania pilota 14	1/8 NPT
Przyłącze pneumatyczne 1	1/2 NPT
Przyłącze pneumatyczne 2	1/2 NPT
Przyłącze pneumatyczne 4	1/2 NPT