

Sprzęgło jednokierunkowe FLSR-16-R

Numer części: 15280

Classic - Nie stosować w nowych projektach

[do napędów wahadłowych DSR.](#)

Nowoczesne alternatywne typy można znaleźć, wprowadzając pierwsze cztery znaki kodu typu w polu wyszukiwania

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	16
Kierunek obrotu	Obrót zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	2.03 Nm
Waga produktu	350 g
Materiał obudowy	Odlew aluminiowy
Materiał tuleji	Stal do nawęglania
Materiał wałka	Stal do nawęglania