

Zawór zwrotny HA-3/8-QS-10

Numer części: 153456

FESTO

Przepływ od gwintu zewnętrznego do złączki wtykowej QS.
Typ odpowiedni do podciśnienia.



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu zwrotnego
Przyłącze pneumatyczne 1	R3/8
Przyłącze pneumatyczne 2	QS-10
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Normalny przepływ nominalny	1 740 l/min
Ciśnienie robocze	-1 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Materiał obudowy	Anodowane aluminium
Kolor obudowy	Srebrny
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010[7:-:-]
Min. różnica ciśnienia, otwarcie	0.1 bar
Min. różnica ciśnienia, zamknięcie	0.2 bar
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	47 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS