

# zestaw równoległy EAMM-U-110-D60-62B-120

Numer części: 1536988

FESTO

pasuje do napędów elektrycznych.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	110
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	5 000 1/min
Temperatura magazynowania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	799 kgmm <sup>2</sup>
Moment napędu na biegu jałowym	0.3 Nm
Możliwy do przeniesienia moment obrotowy	25 Nm
Waga produktu	5 230 g
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS