

Złącze wtykowe QSM-10-32-UNF-1/8-U

Numer części: 153901

FESTO

Gwint zewnętrzny z zewnętrznym sześciokątem.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.

Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Mini
Średnica nominalna	1.9 mm
Typ uszczelnienia	Podkładka uszczelniająca
Pozycja zabudowy	Dowolna
Wielkość pojemnika	1
Konstrukcja	Zasada naciśnij/ciągnij
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję KBK	1
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Dopuszczenie, autoryzacja	Germanischer Lloyd
Maks. moment dokręcający	1.5 Nm
Ciężar elementu	3.5 g
Przyłącze pneumatyczne 1	UNF10-32
Przyłącze pneumatyczne 2	Do przewodu o średnicy zewnętrznej 1/8"
Kolor pierścienia zwalnającego	Szary
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodność z RoHS
Materiał obudowy	Mosiądz Niklowanie
Materiał pierścienia luzującego	POM
Materiał-uszczelnienie przewodów	NBR
Materiał segmentu zaciskowego do przewodu	Stal wysokostopowa, nierdzewna