


Złącza wtykowe - L, wysokie QSMML-1/8-1/8-U

Numer części: 153912

FESTO

Można obracać o 360°, gwint zewnętrzny z zewnętrznym sześciokątem.
Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.
Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|--|
| Wielkość | Mini |
| Średnica nominalna | 2.3 mm |
| Typ uszczelnienia | Powłoka ochronna |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Wielkość pojemnika | 1 |
| Konstrukcja | Zasada naciśnij/ciągnij |
| Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury | -0.95 ... 10 bar |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym |
| Klasa odporności na korozję KBK | 1 |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 60 °C |
| Dopuszczenie, autoryzacja | Germanischer Lloyd |
| Maks. moment dokręcający | 8 Nm |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | NPT1/8-27 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | Do przewodu o średnicy zewnętrznej 1/8" |
| Kolor pierścienia zwalniającego | Szary |
| Uwaga odnośnie materiałów | Zgodność z RoHS |
| Materiał obudowy | PBT |
| Materiał pierścienia luzującego | POM |
| Materiał-uszczelnienie przewodów | NBR |
| Materiał segmentu zaciskowego do przewodu | Stal wysokostopowa, nierdzewna |