

Uchwyt czujnika DASI-Q11-35-A-SR

Numer części: 1550870

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	35
Kształt	Do rowka T
Konstrukcja	Listwa dla czujników
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	62 g
Sposób montażu	Zamocowany w rowku T Przy pomocy otworów przelotowych i śrub Przy pomocy kamieni mocujących
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał śrub	Stal Ocynkowana