

Quickstepper FSS-12-C

Numer części: 15609

Produkt wycofywany z produkcji

Pneumatyczno/mechaniczny programator krokowy, do 12 kroków i z logicznym układem startowym, na płycie przyłączeniowej 2n.

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2025. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	2.5 mm
Konstrukcja	Programator krokowy sekwencyjny
Ciśnienie zwolnienia potwierdzenia	≤ 0.5 bar
Ciśnienie zadziałania potwierdzenia	≥ 1.5 bar
Ciśnienie robocze	2.5 ... 6 bar
Normalny przepływ nominalny	60 l/min
Min. długość impulsu potwierdzenia	50 ms
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-Ochrona Ex - (ATEX)
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami EX Wielkiej Brytanii
Certyfikacja ochrony przeciwwybuchowej poza Unią Europejską	EPL Dc (GB) EPL Gb (GB)
ATEX-Kategoria Gaz	II 2G
ATEX-Kategoria Pył	II 3D
Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Gaz	Ex h IIC T4 Gb
Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Pył	Ex h IIIC T125°C Dc
Ex-Temperatura otoczenia	+5°C \leq Ta \leq +40°C
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Niemożliwa praca na powietrzu olejonym
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	5 ... 40 °C
Waga produktu	450 g
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	ABS