

Kołnierz wahliwy SUA-100

Numer części: 157327

FESTO

do siłowników ADVU, AEVU, pasuje do mocowań LBN lub LN, LSN.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Wielkość | 100 |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura otoczenia | -40 ... 90 °C |
| Waga produktu | 1 285 g |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał pierścienia mocującego | Stop aluminium |
| Materiał trzpienia | Stal ocynkowana |
| Materiał tuleji | Stal sprężynowa |
| Materiał łożyska | Tworzywo sztuczne |
| Materiał tarczy | Stal ocynkowana |
| Materiał śrub | Stal ocynkowana |
| Materiał elementu zabezpieczającego | Stal ocynkowana |
| Materiał wałka | Stal Z pokryciem ochronnym |