

Przewód z tworzywa sztucznego PU-5/32-BL

Numer części: 158360

FESTO

do złązek typu CN- i CK-, szczególnie elastyczny i odporny na zginanie,
poliuretan (nie zalecany do stosowania w przemyśle spożywczym).
Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.
Maksymalne ciśnienie jest dopuszczalne przy maksymalnej temperaturze.



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna	3.97 mm
Przeptyw powiązany z promieniem gięcia	17 mm
Średnica wewnętrzna	2.6 mm
Temperatura w zależności od ciśnienia roboczego	-0.95 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	-30 ... 60 °C
Ciężar produktu w zależności od długości	0.009 kg/m
Kolor	Niebieski
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodność z RoHS