


Kabel przyłączeniowy NHSB-A1-25-BLG5-LE5-PU8-2XBB

Numer części: 1585797

FESTO

pasuje do napędów liniowych DFPI.



Karta danych

Cecha	Wartość
Długość przewodu ochronnego	25 m
Pozycja zabudowy	Dowolna
Użytkowanie na zewnątrz	C1 – miejsce użytkowania zabezpieczone przed wpływem pogody
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 30 V
Względna wilgotność powietrza	5 - 100 % Skroplony
Stopień ochrony	IP65 IP67 IP68 IP69K NEMA 4
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-5 ... 60 °C
Przyłącze elektryczne 1	Wtyczka prosta, 5-pin
Przyłącze elektryczne 2	Otwarty koniec, 5-żył
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Przyłącza pneumatyczne	Dla przewodu o średnicy zew. 10 mm Dla przewodu o średnicy zew. 8 mm
Min. promień gięcia	100 mm
Budowa kabla	5 x 0,75 mm ²
Ciężar elementu	6 250 g
Uwaga odnośnie materiałów	Zawierają substancje PWIS Zgodne z RoHS
Materiał przewodu ochronnego	PA
Informacja o materiałach, złącze przewodu ochronnego	PA
Materiał powłoki kabla	PVC
Materiał uszczelnień	TPE