

Zestaw osiowy EAMM-A-D80-140A


Numer części: 1588299

Produkt wycofywany z produkcji

[pasuje do napędów elektrycznych.](#)

[Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2023. Alternatywne produkty patrz Support Portal.](#)

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Przenoszony moment obrotowy	60 Nm
Waga produktu	2 920 g
Kod interfejsu, napęd	D80B
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	140A
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS