


# Siłownik okrągły EG-6-20-PK-3

Numer części: 15894

FESTO

Micro Pneumatic



## Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	20 mm
Średnica tłoka	6 mm
Amortyzacja	jednostronna Bez regulacji
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Tłok Tłoczkowy Korpus siłownika
Sygnalizacja położenia	Bez
Warianty	Jednostronne tłoczek
Ciśnienie robocze	3 ... 7 bar
Tryb pracy	Jednostronnego działania Pchający
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	5 ... 60 °C
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wysunięcie	11.8 N
Teoretyczna min. siła powrotna sprężyny	3.1 N
Teoretyczna maks. siła powrotna sprężyny	5.2 N
Waga produktu	23 g
Sposób montażu	Przy pomocy nakrętki zabezpieczającej
Przyłącza pneumatyczne	PK-3
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał pokrywy	Stal wysokostopowa
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał tłoczkowy	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał rury siłownika	Stal wysokostopowa, nierdzewna