


# Kabel przyłączeniowy KMP1-02-VI-12-X

Numer części: 158986

FESTO

Kabel jest dostępny w długościach od 1 do 90 m.



Przykładowy model

## Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zakres napięcia roboczego AC	$\leq 300$ V
Zakres napięcia roboczego DC	$\leq 250$ V
Dopuszczalny prąd obciążenia	4 A
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	5 ... 70 °C
Temperatura otoczenia	-30 ... 70 °C
Przyłącze elektryczne	25-pin Gniazdo wtykowe
Budowa kabla	25 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Średnica kabla	13 mm
Sposób montażu	Z obejmą zaciskową
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy z lekkiego metalu
Materiał powłoki kabla	PE
Materiał zestyku	Stop miedzi Styki posrebrzone