

Kabel przyłączeniowy KMP1-02-II-8-X


Numer części: 158989

Produkt wycofywany z produkcji

Kabel jest dostępny w długościach od 1 do 90 m.

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2017. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



Przykładowy model

Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zakres napięcia roboczego AC	≤ 300 V
Zakres napięcia roboczego DC	≤ 250 V
Dopuszczalny prąd obciążenia	4 A
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	5 ... 70 °C
Temperatura otoczenia	-30 ... 70 °C
Przyłącze elektryczne	40-pin Gniazdo wtykowe
Budowa kabla	39 x 0,75 mm ²
Średnica kabla	17 mm
Sposób montażu	Z obejmą zaciskową
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy z lekkiego metalu
Materiał powłoki kabla	PE
Materiał zestyku	Styki posrebrzone Stop miedzi