



Wyłącznik ciśnieniowy PEV-1/4-A-SW27

Numer części: 159259

FESTO

Otwiera lub zamyka obwód elektryczny, kiedy jest osiągnięta żądana wartość ciśnienia. Nastawialne ciśnienie punktu przełączania.



Karta danych

Cecha	Wartość
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Mierzona wielkość	Ciśnienie względne
Metoda pomiarowa	Pneumatyczno-elektryczny przetwornik ciśnienia
Zakres pomiaru ciśnienia	1 ... 10 bar
Ciśnienie robocze	1 ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Temperatura medium	-20 ... 80 °C
Temperatura otoczenia	-20 ... 100 °C
Funkcja elementu przełączającego	Styki przełączane
Maks. częstotliwość przełączania	3 Hz
Maks. napięcie wyjściowe przełączania AC	250 V
Maks. napięcie wyjściowe przełączania DC	250 V
Maks. prąd wyjściowy	4 000 mA
Zakres napięcia roboczego DC	12 ... 250 V
Przyłącze elektryczne	4-pin Wtyczka
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Pozycja zabudowy	Dowolna
Przyłącza pneumatyczne	G1/4
Waga produktu	138 g
Materiał obudowy	Stal ocynkowana
Materiał membrany	NBR
Zakres nastawy wartości progowej	1 ... 10 bar
Stopień ochrony	IP65
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L