


Obudowa sprzęgła EAMK-A-D100-77A/B

Numer części: 1593914

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	1 760 g
Kod interfejsu, napęd	D100B
Kod interfejsu, obudowa sprzęgła	77A 77B
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS