



Jednostka liniowa SPZ-10-50-P-A-S6

Numer części: 159733

FESTO

z 2 tłoczkami (jednostka TWIN), z bezdotykową sygnalizacją położenia.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|--|---|
| Skok | 50 mm |
| Nastawialny zakres położenia końcowego/długość | 10 mm |
| Średnica tłoka | 10 mm |
| Tryb pracy jednostki napędowej | Wózek |
| Amortyzacja | P: Elastyczne pierścienie amortyzujące / płytki z obu stron |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Prowadzenie | Prowadzenie na łożyskach ślizgowych |
| Konstrukcja | Prowadzenie |
| Sygnalizacja położenia | Do czujników |
| Warianty | S6: Uszczelnienia na wysoką temperaturę do maks. 120 °C |
| Ciśnienie robocze | 2.5 ... 10 bar |
| Tryb pracy | Dwustronnego działania |
| Medium robocze | Osuszane powietrze, olejone lub nie olejone |
| Klasa odporności na korozję KBK | 2 |
| Temperatura otoczenia | -20 ... 120 °C |
| Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny | 60 N |
| Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw | 60 N |
| Przyłącze pneumatyczne | M5 |
| Materiał pokrywy | Stop aluminium |
| Materiał uszczelnień | FPM |
| Materiał obudowy | Stop aluminium |
| Materiał tłoczyska | Stal wysokostopowa, nierdzewna |