


# Siłownik z dwoma tłokami DPZ-10-50-P-A-S6

Numer części: 159829

FESTO

z dwoma równoległymi tłoczkami, z bezdotykową sygnalizacją położenia, z elastycznymi pierścieniami amortyzującymi w położeniach krańcowych.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	50 mm
Nastawialny zakres położenia końcowego/długość	10 mm
Średnica tłoka	10 mm
Tryb pracy jednostki napędowej	Jarzmo
Amortyzacja	P: Elastyczne pierścienie amortyzujące / płytki z obu stron
Pozycja zabudowy	Dowolna
Prowadzenie	Prowadzenie na łożyskach ślizgowych
Konstrukcja	Prowadzenie
Sygnalizacja położenia	Do czujników
Warianty	S6: Uszczelnienia na wysoką temperaturę do maks. 120 °C
Ciśnienie robocze	2.5 ... 10 bar
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Medium robocze	Osuszane powietrze, olejone lub nie olejone
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	-20 ... 120 °C
Maks. energia uderzenia w położeniu końcowym	0.08 Nm
Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny	60 N
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	94 N
Alternatywne przyłącza	Patrz opis produktu
Przyłącze pneumatyczne	M5
Materiał pokrywy	Stop aluminium
Materiał uszczelnień	FPM
Materiał obudowy	Stop aluminium
Materiał tłoczska	Stal wysokostopowa, nierdzewna