


Zbiornik sprężonego powietrza CRVZS-0.4

Numer części: 160234

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Objętość	0,4 l
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zgodność z normą	AD 2000 reference sheet
Ciśnienie robocze MPa	-0.095 ... 1.6 MPa
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 16 bar -13.78 ... 232 psi
Dopuszczenie	CRN TÜV
Certyfikat	TSSACRN0H17477.5C
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:~:] Azot
Klasa odporności na korozję CRC	3 – Wysoka odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Temperatura medium	-10 ... 100 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 100 °C
Maks. moment dokręcający dla gwintu przyłączeniowego	23 Nm
Waga produktu	543 g
Sposób montażu	Obejmy mocujące
Przyłącza pneumatyczne	G1/4
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał zbiornika powietrza	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał zatrzasków mocujących	Stal wysokostopowa, nierdzewna