

# Amortyzator hydrauliczny YSR-32-60-C

Numer części: 160274

FESTO

samo nastawialny



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	32
Skok	60 mm
Amortyzacja	Samonastawny
Pozycja zabudowy	Dowolna
Sygnalizacja położenia	Bez
Maks. prędkość uderzenia	3 m/s
Czas kasowania, krótki	0.5 s
Czas kasowania, długi	1 s
Tryb pracy	Jednostronnego działania Pchający
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Długość amortyzacji	60 mm
Maks. siła uderzenia w zderzak	6 000 N
Maks. energia pochłaniana na skok	380 J
Maks. energia pochłaniana na godzinę	220 000 J
Maks. energia szczytkowa	2 J
Siła cofająca	20 N
Waga produktu	1 220 g
Sposób montażu	Przy pomocy nakrętki zabezpieczającej
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal ocynkowana
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa