

Siłownik kompaktowy ADVU-2 1/2"- -P-A


Numer części: 160567

FESTO

z bezdotykową sygnalizacją położenia. Tłoczek zakończony gwintem wewnętrznym.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2011.



Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	0.04 ... 12 "
Średnica tłoka	2 1/2"
Amortyzacja	P: Elastyczne pierścienie amortyzujące / płytki z obu stron
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Zakończenie tłocznika	Gwint wewnętrzny
Ciśnienie robocze	8.7 ... 145 Psi
Medium robocze	Filtrowane sprężone powietrze
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	-4 ... 176 °F
Maks. energia uderzenia w położeniu końcowym	0.5163 J
Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny	393 lbf
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	420 lbf
Przemieszczana masa przy 0 mm skoku	4.727 oz
Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku	3.774 oz
Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku	37.354 oz
Dodatkowy współczynnik masy na 10 mm skoku	0.564 oz
Przyłącza pneumatyczne	NPT1/8-27
Ciśnienie robocze [psi]	8.7 ... 145 psi
Materiał pokrywy	Stop aluminium
Materiał uszczelnień	TPE-U(PU) NBR
Materiał tłocznika	Stal wysokostopowa
Materiał rury siłownika	Stop aluminium