

Siłownik kompaktowy ADVU-4"- -P-A


Numer części: 160569

FESTO

z bezdotykową sygnalizacją położenia. Tłoczyisko zakończone gwintem wewnętrznym.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2011.



Przykładowy model



Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	0.04 ... 16 "
Średnica tłoka	4"
Amortyzacja	P: Elastyczne pierścienie amortyzujące / płytki z obu stron
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Zakończenie tłoczyiska	Gwint wewnętrzny
Ciśnienie robocze	8.7 ... 145 Psi
Medium robocze	Filtrowane sprężone powietrze
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	-4 ... 176 °F
Maks. energia uderzenia w położeniu końcowym	0.7376 J
Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny	993 lbf
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	1 059 lbf
Przemieszczana masa przy 0 mm skoku	21.658 oz
Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku	6.243 oz
Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku	98.66 oz
Dodatkowy współczynnik masy na 10 mm skoku	1.34 oz
Przyłącza pneumatyczne	NPT1/4-18
Ciśnienie robocze [psi]	8.7 ... 145 psi
Materiał pokrywy	Stop aluminium
Materiał uszczelnień	TPE-U(PU) NBR
Materiał tłoczyiska	Stal wysokostopowa
Materiał rury siłownika	Stop aluminium