

Siłownik kompaktowy AEVU-1 1/4"- -P-A


Numer części: 160604

FESTO

z bezdotykową sygnalizacją położenia. Tłoczyko zakończone gwintem wewnętrznym.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2011.



Przykładowy model



Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	0.2 ... 1 "
Średnica tłoka	1 1/4"
Amortyzacja	P: Elastyczne pierścienie amortyzujące / płytki z obu stron
Tryb pracy	Jednostronnego działania Pchający
Zakończenie tłoczyka	Gwint wewnętrzny
Ciśnienie robocze	11.6 ... 145 Psi
Medium robocze	Filtrowane sprężone powietrze
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	-4 ... 176 °F
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	450 N
Przemieszczana masa przy 0 mm skoku	49 g
Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku	9 g
Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku	300 g
Przyłącza pneumatyczne	NPT1/8-27
Ciśnienie robocze [psi]	11.6 ... 145 psi
Materiał pokrywy	Stop aluminium
Materiał uszczelnień	TPE-U(PU) NBR
Materiał tłoczyka	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał rury siłownika	Stop aluminium