

# Siłownik kompaktowy AEVUZ-1/2"- -A-P-A

Numer części: 160630


FESTO

z bezdotykową sygnalizacją położenia,  
tłoczyisko zakończone gwintem zewnętrznym.

Nakrętka na tłoczyisko w komplecie.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2011.



Przykładowy model

## Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	0.2 ... 0.4 "
Średnica tłoka	1/2"
Amortyzacja	P: Elastyczne pierścienie amortyzujące / płytki z obu stron
Tryb pracy	Jednostronnego działania Ciągący
Zakończenie tłoczyiska	Gwint zewnętrzny
Ciśnienie robocze	21.8 ... 145 Psi
Medium robocze	Filtrowane sprężone powietrze
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	-4 ... 176 °F
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	42 N
Przemieszczana masa przy 0 mm skoku	8 g
Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku	2 g
Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku	87 g
Przyłącza pneumatyczne	UNF10-32
Ciśnienie robocze [psi]	21.8 ... 145 psi
Materiał pokrywy	Stop aluminium
Materiał uszczelnień	TPE-U(PU) NBR
Materiał tłoczyiska	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał rury siłownika	Stop aluminium