



# Moduł rozgłęziający PMBL-186-HP3-H

Numer części: 1609073

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica nominalna DN	54
Seria	L
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Moduł rozgłęziający
Ciśnienie robocze MPa	0 ... 5 MPa
Ciśnienie robocze	0 ... 50 bar
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-Urządzenia ciśnieniowe
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Przepisy brytyjskie dotyczące urządzeń ciśnieniowych
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:--]
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura przechowywania	-10 ... 60 °C
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Temperatura medium	5 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	5 ... 60 °C
Przyłącze pneumatyczne 3	G1
Przyłącze pneumatyczne 4	G1
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stop aluminium