


Przyssawka VAS-8-M5-SI

Numer części: 160988

FESTO

Podkładka uszczelniająca nie jest dostarczana w komplecie.
Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2012.



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica nominalna	2 mm
Średnica przyssawki	8 mm
Efektywna średnica przyssawki	5.5 mm
Konstrukcja	Przyłącze podciśnienia od góry Okrągła, standardowa
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura otoczenia	-40 ... 200 °C
Siła oderwania przy 70% podciśnienia	1.6 N
Ciężar elementu	2 g
Gwint mocujący	M5
Mocowanie przyssawki	M5
Przyłącze podciśnienia	M5
Twardość wg Shore'a	60 +/- 5
Materiał czopa wkręcanego	Stop aluminium
Uwaga odnośnie materiałów	Zawiera substancje PWIS
Materiał przyssawki	VMQ (Silikon)